

СИРИа

Монтеринг - Иньюстеринг - Скётсель

20120911

Монтеринг

СИРИ-поддерживается под освещением от источника света. СИРИ-подключен для просмотра сообщений с помощью прослушиваемых каналов. Чтобы увидеть вертикальный монтаж на открытом канале, см. рисунок 3. Вы можете увидеть вертикальный монтаж с точностью до ±5%. При альтернативном монтаже используйте рисунок 2 с точностью до ±10%.
Läckluftflödet genom höljet är enligt täthetsklass C (EN 1751).


Неправда

Максимальное значение ±10 % в зависимости от размера и размера помещения. См. рис. 3. Чтобы получить быстрый результат, можно попробовать различные варианты и сделать лучший выбор с помощью к-фактора или диаграммы настройки.

Этикет-фины быстро набираются в соответствии со стандартными и этикетными финскими таблицами к-факторов, такими же неправильными диаграммами. Видео о том, как можно стриптинг с помощью скрувейсел или рингникель. См. таблицу для звонков.



Рисунок 1. Монтеринг



$D'' = \text{uppmätt flöde l/s} / n'' = \text{aktuellt mättryck (Pa)} / k'' = \text{Фактор несправедливости}$

$$D'' = k'' \cdot \sqrt{\Delta P}$$

Рис. 2. Установка на люфтплёде.

Скётсель

Если вы испытываете чувство голода, люди могут видеть, как вы едите с сахаром и пирожными.

Если вы просматриваете канал, обратите внимание на то, что вы хотите установить его полностью. После ремонта необходимо выполнить установку устройства.




Рис. 3. Monteringsalternativ samt raksträckekrav.

Рингникельсторлекар

СИРИ - Сторлек	Рингникель
80-160	8 мм
250-315	10 мм
400-630	15 мм
800	22 мм

Мått и vikt

СИРИ

Сторлек	Мотт (мм)					Викт (кг)
	ØД	ØD	л	А	Б	
80	78	145	115	30	35	0,5
100	98	165	120	30	35	0,6
125	123	188	130	40	35	0,8
160	158	230	140	40	35	1,1
200	198	285	140	40	45	1,5
250	248	285	180	55	45	2,2
315	313	410	180	55	50	3,0
400	398	525	220	60	65	5,0
500	498	655	220	60	80	8,5
630	628	815	220	65	95	12,1
800	798	1020	280	85	107	24,5




Рисунок 4. SIRI – mått.

К-факторер

Spjällposition	К-фактор для соответствующего выбора позиции в позиции										
	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
1	3,9	6	10,2	21,3	35,4	53,3	85,3	119	218	325	540
2	2,1	3,8	6,7	15	24,7	39,3	65,3	95,3	176	272	446
3	1,2	2,6	4,7	11,1	18,3	30,4	52,1	78,5	148	233	379
4	0,7	1,8	3,3	8,5	14	24,2	42,9	65,7	124	202	325
5	0,3	1,2	2,3	6,6	10,8	19,4	35,6	55,6	107	177	282
6		0,7	1,5	5,1	8,4	15,7	29,8	47,2	93,1	156	247
7				3,9	6,4	12,6	24,9	40,1	81,2	139	216
8					4,9	10,1	20,7	34	71	123	190
9						7,8	17	28,7	62	109	167
10							13,9	23,8	54	96,7	147
11							11,1	19,5	46,7	85,8	129
12								15,6	40,4	75,6	112
13								12,3	34,4	66,8	98,7
14									29,4	58,9	85,6